


# Коллектор разводящий блочный FR-9-M3-B

№ изделия: 30981

FESTO

для распределения воздуха.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2,5 mm
Положение при сборке	Любое
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	15 g
Кол-во выходов	9
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба M3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминий Анодированный