

Вилкообразная головка SG-M6

№ изделия: 3110

★ Линейка основной продукции

с шестигранной гайкой, для поворотного крепления цилиндров, (со штоковой стороны), по DIN ISO 8140.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M6
Соответствует стандарту	DIN 71752 ISO 8140
Резьбовое присоединение	Внутренняя резьба M6
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	22 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного штифта	Сталь Гальванизирован
Материал шарнира	Сталь Гальванизирован
Материал гайки	Сталь Гальванизирован