

# Поворотная цапфа ZNG-32


№ изделия: 31754

Продукт будет снят с производства

для центрального поворотного крепления цилиндров DNG, DNGU.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2015 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Основан на стандарте	ISO 15552
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	150 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, крепление	Отливка из нержавеющей стали
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован