


# Опорная стойка LNZG-40/50

№ изделия: 32960

FESTO

Для цилиндров с монтажной цапфой DNGZK.

Это крепление может также применяться для цилиндров DNC, DNG и DNGU с центральной цапфой или шарниром.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40/50
Основан на стандарте	ISO 15552
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Вес продукта	129 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав
Материал подшипника	Пластик