

## Фланец с осью SNG-80


№ изделия: 32972

Продукт будет снят с производства

для цилиндров DNG, DNGU, подходящие опорные стойки LSNG, LSNSG.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2014 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



### Таблица данных

| Характеристика                           | Значение   |
|--|--|
| Размер                                   | 80   |
| Основан на стандарте                     | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                             |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2  |
| Температура окружающей среды             | -40 ... 150 °C   |
| Вес продукта                             | 650 g  |
| Замечания по материалу                   | Не содержит медь и PTFE<br>Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, крепление        | Алюминиевое литье под давление   |
| Информация о материале, болт             | Сталь<br>Гальванизирован   |
| Данные о материале, винт                 | Сталь<br>Гальванизирован   |
| Информация о материале, предохранители   | Пружинная сталь, гальванизированная  |