

Фланец с осью SNG-100

№ изделия: 32973

Продукт будет снят с производства

для цилиндров DNG, DNGU, подходящие опорные стойки LSNG, LSNSG.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2014 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	100
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	910 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, крепление	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, болт	Сталь Гальванизирован
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован
Информация о материале, предохранители	Пружинная сталь, гальванизированная