

# Муфта свободного хода FLSR-10-L


№ изделия: 33298

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

для поворотного привода DSR.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	10
Направление вращения	вращение против часовой стрелки
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,53 Nm
Вес продукта	100 g
Материал корпуса	Алюминиевое литье
Материал втулки	Сталь с поверхностной закалкой
Материал вала	Сталь с поверхностной закалкой