

Осевой набор EAMM-A-D100-100A

№ изделия: 3356796

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	60 Nm
Вес продукта	2.450 g
Код интерфейса, привод	D100B
Код интерфейса, двигатель	100A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)