

Крепежные лапы DAMH-Q12-16

№ изделия: 3371843

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	4,9 Nm
Вес продукта	111 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал скобы	сталь, гальванизированная