

# Розетка с ниппелем KDV6-РК-6

№ изделия: 337348

FESTO

для многоканального соединения пневмошлангов с внутренним диаметром 6 мм.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	5,3 мм
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Пневматическое присоединение	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)