

Вакуумный клапан безопасности ISV-3/8

№ изделия: 33971

FESTO

для удержания вакуума в том случае, если один или несколько захватов в группе не плотно прилегают к поверхности.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	G3/8
Ejector pulse suitability	≤ 8 MPa
Пригоден для импульса сброса	8 bar
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	1,5 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	33 g
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Материал пружины	Легированная сталь
Материал фильтра	Алюминиевый сплав Сетка из нержавеющей стали
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал пустотелого болта	Алюминиевый сплав
Материал поплавка	POM