

Стандартный цилиндр DSNU-5/16"-P-A-S2


№ изделия: 34258

FESTO

по DIN ISO 6432, для бесконтактного опроса. Различные возможности крепления без и с дополнительными элементами крепления. С упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Минимальный ход 10 мм требуется для проведения опроса с помощью датчиков положения.

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США



Примерное
представление

Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ход | 10 ... 100 mm |
| Диаметр поршня | 5/16" |
| Основан на стандарте | ISO 6432 |
| Демпфирование | Упругие демпфирующие кольца или диски в крайнем положении (P) |
| Конец штока | Наружная резьба |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Окружающая температура | -20 ... 80 °C |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 22,6 N |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 22,6 N |
| Пневматическое соединение | M12x1,25 |
| Информация о материале крышки | Обработанный алюминиевый сплав |
| Информация о материале уплотнений | NBR TPE-U(PU) |
| Информация о материале, корпус | Легированная сталь, нержавеющая |
| Информация о материале штока | Легированная сталь, нержавеющая |