



# Клапан задержки времени VZA-3-1/4

№ изделия: 3434

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Стандартный номинальный расход	600 l/min
Настраиваемые времена задержки	0 ... 30 s
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое присоединение	G1/8 G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)