

Крепежные лапы HNG-200

№ изделия: 34477

FESTO

Для цилиндров DNG.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 200 |
| Основан на стандарте | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -40 ... 150 °C |
| Вес продукта | 6.896 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крепления | Сталь Гальванизирован |
| Материал винтов | Сталь Гальванизирован |