

Направляющая FENG-80- -GF

№ изделия: 34485

FESTO

с подшипником скольжения, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Ход	10 ... 500 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	Направляющая скольжения
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие перемещения	70 N
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	76 g
Базовый вес на 0 мм хода	10.720 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	76 g
Центр тяжести перемещаемой массы с ходом 0 мм	54 mm
Дополнительное прибавка центра тяжести перемещаемой массы на 10 мм хода	3,9 mm
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Легированная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Закаленная сталь