


# Направляющая FENG-50- -KF

№ изделия: 34489

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Ход	10 ... 500 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Макс. усилие $F_y$	1.260 N
Макс. усилие $F_y$ статическое	1.600 N
Макс. усилие $F_z$	1.260 N
Макс. усилие $F_z$ статическое	1.600 N
Макс. момент $M_x$	65 Nm
Макс. момент $M_x$ , статич.	83 Nm
Макс. момент $M_y$	70 Nm
Макс. момент $M_y$ , статич.	89 Nm
Макс. момент $M_z$	70 Nm
Макс. момент $M_z$ , статич.	89 Nm
Усилие перемещения	15 N
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	49 g
Базовый вес на 0 мм хода	4.030 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	49 g
Центр тяжести перемещаемой массы с ходом 0 мм	60 mm
Дополнительное прибавка центра тяжести перемещаемой массы на 10 мм хода	4,7 mm
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал компонента направляющей	Закаленная сталь
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал траверсы	Анодированный алюминий