


# Направляющая FENG-32-100-KF

№ изделия: 34494

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.



## Таблица данных

| Характеристика                   | Значение  |
|----------------------------------|---|
| Размер                           | 32  |
| Ход                              | 100 mm  |
| Положение при сборке             | Любое   |
| Направляющая                     | передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей       |
| Тип конструкции                  | Направляющая  |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-B2-L  |
| Температура окружающей среды     | -20 ... 80 °C   |
| Макс. усилие Fy                  | 750 N   |
| Макс. усилие Fy статическое      | 1.020 N   |
| Макс. усилие Fz                  | 750 N   |
| Макс. усилие Fz статическое      | 1.020 N   |
| Макс. момент Mx                  | 28 Nm   |
| Макс. момент Mx, статич.         | 38 Nm   |
| Макс. момент My                  | 34 Nm   |
| Макс. момент My, статич.         | 46 Nm   |
| Макс. момент Mz                  | 34 Nm   |
| Макс. момент Mz, статич.         | 46 Nm   |
| Усилие перемещения               | 15 N  |
| Вес продукта                     | 1.710 g   |
| Тип крепления                    | с внутренней резьбой  |
| Замечания по материалу           | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал компонента направляющей | Закаленная сталь  |
| Материал корпуса                 | Анодированный алюминий  |
| Материал траверсы                | Анодированный алюминий  |