

Фланец с осью SNGB-32

№ изделия: 34540

Продукт будет снят с производства

для цилиндров DNG, DNGU, подходящие опорные стойки LN, LSN.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2014 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Размер | 32 |
| Основан на стандарте | ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура окружающей среды | -40 ... 90 °C |
| Вес продукта | 125 g |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, крепление | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, болт | Сталь Гальванизирован |
| Информация о материале подшипника | Пластик |
| Данные о материале, винт | Сталь Гальванизирован |
| Информация о материале, предохранители | Пружинная сталь, гальванизированная |