

Фланец с осью SNGB-200

№ изделия: 34548

FESTO

для цилиндров DNG, DNGU, подходящие опорные стойки LN, LSN.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	200
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Вес продукта	9.900 g
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, крепление	Алюминиевое литье под давление
Данные о материале, винт	Сталь Гальванизирован