

Штекерная розетка MSSD-C

№ изделия: 34583

FESTO

Для электромагнитных катушек и распределителей, расположение каналов по DIN EN 175 301, тип A.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Авторизация	Germanischer Lloyd
Морская классификация	см. сертификат
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Вывод кабеля	Угловой
Примечание по выводу кабеля	90° rotatable
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	22 g
Электрическое подключение	3-пин Розетка разъема, угловая Расположение контактов тип А по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Прямоугольная форма, MSC Прямоугольная форма, MSN1
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Угловой
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	3
Электрическое присоединение 2	Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 300 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	16 A
Подключение заземления	Имеется в наличии
Резьбовое подключение кабеля	Pg9
Диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Номинальное сечение провода	≤ 1,5 mm ²
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-25 ... 90 °C
Температура хранения	-40 ... 90 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Черный
Материал уплотнений	NBR