

Защита выхлопа VABD-D3-SN-N12

№ изделия: 3535104

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Рабочее давление	0 ... 12 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-50 ... 60 °C
Тип крепления	Резьбовой с наружной резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	EPDM
Материал вентиляционного винта	PA