

Катушка электромагнитная VACC-S18-120-K4-27-EX4ME

№ изделия: 3536569

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 60 V DC, encapsulation, enhanced safety.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	60 V DC: 12 W
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Категория АТЕХ Газ	II 2G
Взрывозащита типа "Газ"	Ex e mb II T4
Категория АТЕХ Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tD A21 IP65 T130°C
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Взрывобезопасная температура окружающей среды	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Сертификационный департамент	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
Класс защиты	IP65
Вес продукта	580 g
Электрическое подключение	Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	PA Сталь