

Комплектный вакуумный захват VASB-40-1/4-NBR

№ изделия: 35413

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4 mm
диаметр присоски	40 mm
Эффективный диаметр присоски	32 mm
Положение штуцера	сверху
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1,5 гофра
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	56 N
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	56 N
Крепежная резьба	G1/4
крепление присоски	G 1/4
Подключение вакуума	G1/4
Цвет	Черный
Твердость по Шору	60 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Цинковая штамповка
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	NBR