

Комплектный вакуумный захват VASB-100-1/4-NBR

№ изделия: 35416

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4 mm
диаметр присоски	100 mm
Эффективный диаметр присоски	85 mm
Положение штуцера	сверху
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1.5 гофра
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	397 N
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	397 N
Крепежная резьба	G1/4
крепление присоски	G 1/4
Подключение вакуума	G1/4
Цвет	Черный
Твердость по Шору	60 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Цинковая штамповка
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	NBR