


# Катушка электромагнитная VACC-S18-70-K5-16-U2D

№ изделия: 3546913

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 120 V DC and AC,  
flameproof enclosure.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	125 V DC: 7 W
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Взрывобезопасная температура окружающей среды	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Вес продукта	1.700 g
Электрическое подключение	Корпус терминала, кабельный ввод резьба NPT1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	Алюминиевый сплав Серый чугун