

Заглушка B-1/4

№ изделия: 3569

★ Линейка основной продукции

по DIN 908, с уплотнительным кольцом.

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер контейнера | 10 |
| Соответствует стандарту | DIN 908 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Номинальный момент затяжки | 11 Nm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 10 % |
| Вес продукта | 15 g |
| Тип крепления | Внутренний шестигранник A/F 6 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал заглушки | Гальванизированная сталь |
| Материал кольца | PA TPE-U(PUR) |