

Монтажная плита VAME-S7-P-N-V14-A

№ изделия: 3581412

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-::-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	M5 стандарт соединений NAMUR
Пневматическое подключение, канал 2	Фланец 1/4 стандарт соединений NAMUR
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал плиты	Алюминий с покрытием