

# Соединительная деталь KSZ-M8

№ изделия: 36124

FESTO

для компенсации центрального отклонения у цилиндров с неповоротным штоком и их вариантов. Монтаж со стороны штока.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M8
Положение при сборке	Любое
Резбовое присоединение	Внутренняя резьба M8
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	70 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Сталь Гальванизирован
Материал резьбовой детали	Сталь Гальванизирован