


# Вакуумный захват VAS-8-M5-PUR

№ изделия: 36135

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2 mm
диаметр присоски	8 mm
Эффективный диаметр присоски	5,5 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, стандартный
Рабочая среда	Атмосферный воздух
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	1,6 N
Крепежная резьба	M5
крепление присоски	M5
Подключение вакуума	M5
Твердость по Шору	62
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь
Информация о материале, присоски	TPE-U(PU)