

Вакуумный захват VAS-15-1/8-PUR

№ изделия: 36136

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3 mm
диаметр присоски	15 mm
Эффективный диаметр присоски	12 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, стандартный
Рабочая среда	Атмосферный воздух
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	7,9 N
Крепежная резьба	G1/8
крепление присоски	G 1/8
Подключение вакуума	G1/8
Твердость по Шору	62
Информация о материале, резьбовая часть	Цинковая штамповка
Информация о материале, присоски	TPE-U(PU)