


# Комплектный вакуумный захват VAS-15-1/8-NBR

№ изделия: 36142

FESTO

с уплотнительным кольцом OL.



## Таблица данных

| Характеристика                                    | Значение  |
|---|---|
| Условный проход                                   | 3 mm  |
| диаметр присоски                                  | 15 mm   |
| Эффективный диаметр присоски                      | 12 mm   |
| Положение штуцера                                 | сверху  |
| Форма вакуумного захвата                          | круглый плоский   |
| Operating pressure MPa                            | -0,095 ... 0 MPa  |
| Рабочее давление                                  | -0,95 ... 0 bar   |
| Operating pressure                                | -13,775 ... 0 psi   |
| Nominal operating pressure                        | -0,07 MPa   |
| Номинальное рабочее давление                      | -0,7 bar  |
| Nominal operating pressure (psi)                  | -10,15 psi  |
| Рабочая среда                                     | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]                      |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-A1-L  |
| Температура окружающей среды                      | -20 ... 80 °C   |
| Усилие отрыва при 70% вакуума                     | 7,9 N   |
| Усилие удержания при номинальном рабочем давлении | 7,9 N   |
| Крепежная резьба                                  | G1/8  |
| крепление присоски                                | G 1/8   |
| Подключение вакуума                               | G1/8  |
| Цвет  | Черный  |
| Твердость по Шору                                 | 60 +/- 5  |
| Материал резьбовой заглушки                       | Латунь  |
| Замечания по материалу                            | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал вакуумного захвата                       | NBR   |