



# Надежный распределитель с ручным управлением PV-3-1/8

№ изделия: 3648

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2014 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	Ручное
Стандартный номинальный расход	80 l/min
Рабочее давление	-0,95 ... 8 bar
Структура проекта	Тарельчатый клапан с пружинным возвратом
Тип сброса	механическая пружина
Условный проход	2 mm
Тип уплотнения	мягкий
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	реверсивный
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	520 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/8
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление