



# Баллонный цилиндр EB-215-80

№ изделия: 36488

FESTO

не требует обслуживания, без эффекта прерывистого движения  
(Stick-Slip-Effekt)



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	215
Требуемый диаметр установки	230 mm
Ход	80 mm
Макс. высота в выдвинутом положении	135 mm
Макс. угол опрокидывания	20 deg
Макс. отклонение	10 mm
Мин. высота установки	50 mm
Режим работы	одностороннего действия
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 70 °C
Усилие сброса	200 N
Вес продукта	2.000 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G3/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал гофр	NR/BR
Материал корпуса	Сталь Гальванизирован