

Плоский портал EXCM-40-

№ изделия: 3741955

FESTO

С направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	40
Ход по оси X	200 ... 2.000 mm
Ход по оси Y	200 ... 1.000 mm
Положение при сборке	горизонтально
Тип конструкции	Портал с плоской поверхностью
Тип мотора	Шаговый мотор
Рабочее давление	≤ 8 bar
Макс. Допустимое ускорение, только механическая система	20 m/s ²
Макс. горизонтальное ускорение	5 m/s ²
Макс. Допустимая скорость, только механическая система	2 m/s
Макс. горизонтальная скорость	1 m/s
Точность повторения	$\pm 0,1$ mm
Рабочий цикл	100 %
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по машиностроению
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 % не конденсирующий
Уровень звукового давления	65 dB(A)
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	10 ... 50 °C
Номинальная нагрузка с максимальным динамическим откликом	4 kg
Тип крепления	С монтажным набором С юстировочным набором С гайками для щели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)