

Резьбовое соединение с накидной гайкой CX-1/4-PX-6

№ изделия: 4036

FESTO

Для шланга с металлической оплеткой PX.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Пневматическое присоединение	G1/4 PK-6 с накидной гайкой
Информация о материале, корпус	Алюминий