

Индикатор положения SASF-S2-B-F-A56

№ изделия: 4077125

FESTO

for mounting on drive shaft of standard actuators to VDI/VDE 3845
(hole pattern 130mm).




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон настройки угла поворота	0 ... 90 deg
Размеры W x L x H	Ø 115 x 62
Стойкость к вибрации	Тест транспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Сопротивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-25 ... 70 °C
Вес продукта	140 g
Тип крепления	По VDI/VDE 3845
Цвет корпуса	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал разделителя	PA
Материал корпуса	PA PP Легированная сталь, нержавеющая
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая