

Быстроразъемный штекер KS2-CK-3

№ изделия: 4091

FESTO

Для самозапирающихся быстроразъемных соединений.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	2 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	68 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	4 g
Пневматическое подключение, канал 1	CK-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)