


# Тройник с накидной гайкой ТСК-1/2-РК-13

№ изделия: 4101

FESTO

Поворотный, с 2 уплотнительными кольцами.



## Таблица данных

| Характеристика                                  | Значение  |
|---|---|
| Условный проход                                 | 11,7 mm   |
| Тип уплотнения резьбового соединения            | Уплотнительное кольцо   |
| Положение при сборке                            | Любое   |
| Проект  | T-образный  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa  |
| Полный диапазон температур рабочего давления    | -0,95 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi   |
| Рабочая среда                                   | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Примечание по рабочей среде                     | Возможна работа со смазкой  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC        | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура окружающей среды                    | -10 ... 60 °C   |
| Номинальный момент затяжки                      | 14 Nm   |
| Допуск для номинального момента затяжки         | ± 20 %  |
| Пневматическое подключение, канал 1             | Наружная резьба G1/2  |
| Пневматическое подключение, канал 2             | для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 13 мм       |
| материал накидной гайки                         | Анодированный алюминий  |
| Замечания по материалу                          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнительного кольца                 | PA с армированием<br>TPE-U(PU)  |
| Материал корпуса                                | Цинковая штамповка  |
| Материал пустотелого болта                      | Анодированный алюминий  |
| Материал поворотного фитинга                    | Цинковая штамповка  |