


# Шаровой кран VZVM-1-RP-25-D-2-F03-B2B3

№ изделия: 4405650

FESTO

Brass, 2/2-way, nominal width 1", top flange F03, PN25, thread EN 10226-1.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	2-ходовой шаровой кран
Тип управления	механический
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	Rp1
Индикатор позиции переключения	Направление прорези = направление пропускной способности
Расположение отверстий на фланце	F03
Внутренний диаметр	25 mm
Номинальный внутренний диаметр DN	25
Функция распределителя	2/2
Направление потока	реверсивный
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	25
Момент отрыва при дифференциальном давлении, номинальном давлении, условном проходепроцесс клапана	5,5 Nm
Основан на стандарте	EN 10226-1 ISO 5211
Среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:~:] Инертные газы Вода (без водяного пара) Нейтральные жидкости
Температура среды	-15 ... 90 °C
Расход Kv	39 м3/ч
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал корпуса	Латунь Никелирование
Номер материала корпуса	CW617N
Материал уплотнений	FPM HNBR PTFE
Материал шарика	Латунь Хромирование
Номер материала шара	CW617N
Материал вала	Латунь
Номер материала вала	CW617N
Вес продукта	473 g
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU руководством по устройству
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии