

Шаровой кран VZBM-3/4-RP-50-D-2-M-B2B3

№ изделия: 4405687

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 3/4", PN50, thread EN 10226-1.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	2-ходовой шаровой кран
Тип управления	механический
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	Rp3/4
Индикатор позиции переключения	Направление прорези = направление пропускной способности
Внутренний диаметр	20 mm
Номинальный внутренний диаметр DN	20
Функция распределителя	2/2
Направление потока	реверсивный
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	50
Момент поворота при перепаде давления, номинальное давление арматуры	20 Nm
Основан на стандарте	EN 10226-1
Среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:~:] Инертные газы Вода (без водяного пара) Нейтральные жидкости
Температура среды	-15 ... 120 °C
Расход Kv	28 м3/ч
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал корпуса	Латунь Никелирование
Номер материала корпуса	CW617N
Материал уплотнений	NBR PTFE
Материал шарика	Латунь Хромирование
Номер материала шара	CW617N
Материал вала	Латунь
Номер материала вала	CW617N
Вес продукта	335 g
Авторизация	DVGW газ DVGW вода
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU руководством по устройству
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии