

Распределитель с электроуправлением МС-5/4-1/4

№ изделия: 4576

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/4 Н.З.
Тип управления	электрический
Operating pressure МПа	0,2 ... 1 МПа
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Тип конструкции	Тарельчатое седло
Тип сброса	механическая пружина
Тип уплотнения	мягкий
Ручное дублирование	Нет
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Температура среды	-10 ... 60 °С
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °С
Вес продукта	1.270 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/4