



# Распределитель с кнопочным управлением T-5/3-1/4

№ изделия: 4578

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/3 Н.З.
Тип управления	Ручное
Стандартный номинальный расход	680 l/min
Operating pressure МПа	0,2 ... 1 МПа
Рабочее давление	2 ... 10 bar
Условный проход	7 mm
Тип уплотнения	мягкий
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.160 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4