


# Ручной рычаг VAOH-F10-D12-H9-A

№ изделия: 4650071

FESTO

for mechanical actuation of manual ball valves VZBM as closing accessories.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	130 mm
Тип управления	Ручное
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	8 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Вес продукта	145 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукоятки	сталь, гальванизированная