

Шаровой кран VZBE-3-T-63-D-2-M-V15V16

№ изделия: 4745225

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 3", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	2-way ball valve with hand lever
Тип управления	механический
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	3 NPT
Индикатор позиции переключения	Направление прорези = направление пропускной способности
Внутренний диаметр	76 mm
Номинальный внутренний диаметр DN	80
Функция распределителя	2/2
Направление потока	реверсивный
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	63
Момент отрыва при дифференциальном давлении, номинальном давлении, условном проходепроцесс клапана	85 Nm
Основан на стандарте	ASME B1.20.1
Среда	Пары Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--:] Инертные газы Вода Нейтральные жидкости
Температура среды	-20 ... 200 °C
Расход Kv	995 м ³ /h
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал корпуса	Отливка из нержавеющей стали
Номер материала корпуса	1.4408
Материал уплотнения седла	PTFE
Материал уплотнений	PTFE
Материал шарика	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала шара	1.4401
Материал вала	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала вала	1.4401
Вес продукта	7.500 g
Авторизация	CRN
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU руководством по устройству
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии