

Ручной рычаг VAOH-F9-27-H9-A

№ изделия: 4895987

FESTO

for mechanical actuation of ball valves VZBF, closing.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	743 mm
Тип управления	Ручное
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	27 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Вес продукта	1.800 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукоятки	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала ручки	1.4301