

Муфта EAMD-56-46-18-23X27

№ изделия: 5063729

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Установочный диаметр 1 | 18 mm |
| Установочный диаметр 2 | 23 mm |
| Размер | 56 |
| Номинальная длина | 46,5 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. скорость | 5.500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Температура окружающей среды | -25 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 151 kgmm ² |
| Передаваемый момент | 57 Nm |
| Вес продукта | 419 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |