



# Кабель электродвигателя NEBM-T1G8-E-25-Q7N-LE8

№ изделия: 5105622

Продукт будет снят с производства

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика   | Значение   |
|--|--|
| Соответствует стандарту                                    | EN 61984   |
| Идентификация кабеля                                       | Без держателя маркировочных табличек   |
| Электрическое подключение 1, функция                       | Сторона полевого устройства  |
| Электрическое подключение 1, исполнение                    | Угловой  |
| Электрическое подключение 1, тип подключения               | Розетка разъема  |
| Электрическое подключение 1, выход кабеля                  | Прямой   |
| Электрическое подключение 1, технология подключения        | ITT M3   |
| Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов | 10   |
| Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода      | 8  |
| Электрическое подключение 2, функция                       | Сторона контроллера  |
| Электрическое подключение 2, тип подключения               | Кабель   |
| Электрическое подключение 2, технология подключения        | Открытый конец   |
| Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов | 8  |
| Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода      | 8  |
| Диапазон рабочего напряжения DC                            | 0 ... 630 V  |
| Примечание по рабочему напряжению DC                       | 0 - 48 В для 0,25 мм <sup>2</sup>  |
| Диапазон рабочего напряжения AC                            | 0 ... 630 V  |
| Примечание по рабочему напряжению AC                       | 0 - 48 В для 0,25 мм <sup>2</sup>  |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C                       | 12 A   |
| Примечание по воспринимаемой токовой нагрузке при 40°C     | 3 A для 0,25 мм <sup>2</sup>   |
| Импульсная мощность  | 4 kV   |
| Примечание по волновому сопротивлению                      | 0,5 кВ для 0,25 мм <sup>2</sup>  |
| Длина кабеля   | 25 m   |
| Атрибуты кабеля  | Пригоден для кабельных цепей   |
| Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля                 | ≥ 55 mm  |
| Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля                        | ≥ 110 mm   |
| Диаметр кабеля   | 11 mm  |
| Структура кабеля   | 4x0,75+2x(2x0,25)<br>С защитой   |
| Номинальное сечение провода                                | 0,25 mm <sup>2</sup><br>0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Концы проводов   | Разъем кабеля  |
| Класс защиты   | IP65   |
| Примечание по классу защиты                                | в собранном состоянии  |
| Температура окружающей среды                               | -50 ... 90 °C<br>-40 ... 90 °C   |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии)              | в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения<br>в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity)               | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK RoHS instructions                                   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| Замечания по материалу                                     | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)                              |
| Степень загрязнения  | 3  |
| Материал оплетки кабеля                                    | TPE-U(PUR)   |
| Цвет оплетки кабеля  | Оранжевый  |