

Опорная стойка LN-50

№ изделия: 5149

FESTO

для поворотного крепления цилиндров типа DNC, DNGU, DNGUT,
DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	323 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Закаленная сталь