

# Полимерный пневмошланг PUN-V0-12x2-BR

№ изделия: 525465

FESTO

Стоек к пламени



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	12 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	62 mm
Внутренний диаметр	8 mm
Мин. радиус изгиба	21 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух Вакуум
Стойкость к пламени по UL 94	V0-V2
Температура окружающей среды	-35 ... 60 °C
Авторизация	TÜV
Вес продукта в зависимости длины	0,08 kg/m
Цвет	коричневый
Примечание по цвету	Отклонение от стандартного цвета из-за защиты от пламени
Твердость по Шору	D 54 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, шланги	TPE-U(PU)