

Плита для блочного монтажа VIGI-04-D-1-3/8-NPT

№ изделия: 525576

FESTO

Для пневмоострова

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Ширина | 149 mm |
| Рабочее давление | -0,9 ... 16 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Способ крепления на плите | со сквозным отверстием |
| Подвод пилотного воздуха 12/14 | NPT1/8-27 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | NPT1/2-14 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | NPT3/8-18 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | NPT1/2-14 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | NPT3/8-18 |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | NPT1/2-14 |
| Информация о материале, монтажная плита | Алюминиевое литье под давление |